



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 28-częściowy, Typ: 12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637916 12
GTIN	4018754260843
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące** wg DIN 3122/3123; **nasadki kluczy nasadowych** wg DIN 3124. **Czopy i gniazda czworokątne** wg DIN 3120. z nasadkami 12-kątnymi nr 642100.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

nasadki: 22 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 wielk. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-32 mm

### Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-32 mm
liczba części	28

rozwartości kluczy	metryczne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe