



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 28-częściowy, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637916 6
GTIN	4018754260850
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. z nasadkami 6-kątnymi nr 642200.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki: 22 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 wielk. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
liczba części	28
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-32 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641000 75
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2