



Promiennik LED, 230 V, pobór mocy: 26W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081265 26
GTIN	5708997354407
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidne reflektory warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Lampy warsztatowe NOVA ze zintegrowanym uchwytem. Wysokowydajna dioda LED COB z 5-stopniowym ściemniaczem, wychylna.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

pobór mocy	29 W
Strumień światła	400 - 4000 lm
stopień ochrony IP	IP 67
Kolor światła	6000 K

masa	2380 g
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	100 - 240 V
Szerokość całkowita	88 mm
długość całkowita	235 mm
wys. całkowita	233 mm
Długość kabla przyłącza	5 m
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	NOVA 4K
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Promienniki