



Promiennik LED, 230 V, pobór mocy: 84W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081265 84
GTIN	5708997354445
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidne reflektory warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Lampy warsztatowe NOVA ze zintegrowanym uchwytem. Wysokowydajna dioda LED COB z 5-stopniowym ściemniaczem, wychylna.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

Kolor światła	6000 K
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 67
Strumień światła	1200 - 12000 lm

pobór mocy	84 W
masa	4100 g
napięcie znamionowe	100 - 240 V
Szerokość całkowita	102 mm
długość całkowita	302 mm
wys. całkowita	298 mm
Długość kabla przyłącza	5 m
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	NOVA 10K
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Promienniki