

**Reflektor diodowy, akumulatorowy, pobór mocy: 18W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081266 18
GTIN	5708997354513
Klasa artykułu	08C

**Opis****Wykonanie:**

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone. Z 2 stopniami oświetlenia i długością świecenia do 3 godzin. Stopka ze stali, malowana proszkowo.

**Funkcja:**

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**Pasuje do:**

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.

**Opis techniczny**

Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Strumień światła	2500 lm
stopień ochrony IP	IP 54
temperatura barwy	6500 K

strefa wg ATEX	brak
Napięcie akumulatorów	11,1 V
czas świecenia	3 h
pojemność akumulatora	2,6 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wys. całkowita	280 mm
Szerokość całkowita	103 mm
długość całkowita	288 mm
strumień światła, stopień 2	750 lm
Wartość CRI	80
masa	1600 g
oznaczenie producenta	VEGA 1500 C+R
Rodzaj produktu	Lampy floodlight