

HOLEX**Promiennik LED, 230 V, pobór mocy: 60W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081287 60
GTIN	4045197796400
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Lampy warsztatowe SMD-LED z szybą z mlecznego szkła dla jednolitego i przyjemnego oświetlenia oraz dwa gniazdka zabezpieczone przed bryzgami wody.

- **Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Mocne reflektory LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Z 2 gniaздami zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

masa	3330 g
pobór mocy	60 W

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Strumień światła	2250 - 4500 lm
stopień ochrony IP	IP 54
napięcie znamionowe	230 V
Szerokość całkowita	292 mm
długość całkowita	292 mm
wys. całkowita	80 mm
Długość kabla przyłącza	5 m
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Promienniki