

3M**Taśma ścierna włókninowa (A) DF-BL, 13×610 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558478 100
GTIN	4046719327607
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała i elastyczna włókninowa taśma ścierna o dużej **stabilności krawędzi**.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, matowienia i obróbki wykańczającej. **Odporne na rozciąganie podłoże tekstylne** jest odpowiednie szczególnie do dużych obciążeń na szlifierkach pneumatycznych.

Opis techniczny

kolor	brązowy
porównanie ziarnistości	100
wersja	A coarse
ziarnistość	zgrubny
Seria	DF-BL
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	13 mm
długość taśmy ścierniej	610 mm
Atrybut nazwy produktu	13×610 mm
Rodzaj produktu	Włókninowa taśma ścierna

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się	20-25 m/s	
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	20 m/s	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	20 m/s	P
Stal < 55 HRC	nadają się	20 m/s	H
Stal < 60 HRC	nadają się	20 m/s	H
Stal < 67 HRC	nadają się	20 m/s	H
INOX	nadają się	20 m/s	
Ti	nadają się	20 m/s	
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	20 m/s	K
CuZn	nadają się	20 m/s	N
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się	20 m/s	
drewniane	nadają się	20 m/s	
lakiery	nadają się	20 m/s	
uniw.	nadają się	20 m/s	
suchy	nadają się		