



Taśma ścierna włókninowa (A) SC-BS, 30x533 mm, porównanie ziarnistości: 100



Dane zamówienia

Numer katalogowy	558498 100
GTIN	4001895540998
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubny
porównanie ziarnistości	100
kolor	brązowy
wersja	A coarse

Seria	SC-BS
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	30 mm
długość taśmy ścierniej	533 mm
Atrybut nazwy produktu	30×533 mm
Rodzaj produktu	Włókninowa taśma ścierna

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo	15-20 m/s	
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	10 m/s	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	10 m/s	P
Stal < 55 HRC	nadają się	10 m/s	H
Stal < 60 HRC	nadają się	10 m/s	H
Stal < 67 HRC	nadają się	10 m/s	H
INOX	nadają się	10 m/s	
Ti	nadają się	10 m/s	
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	10 m/s	K
CuZn	nadają się	10 m/s	N
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się	10 m/s	
drewniane	nadają się	10 m/s	
lakiery	nadają się	10 m/s	
uniw.	nadają się	10 m/s	
suchy	nadają się		

