

**3M****Taśma ścierna włókninowa (A) SC-BS, 30×533 mm, porównanie ziarnistości:  
180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558498 180
GTIN	4001895541582
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

**Opis techniczny**

kolor	czerwony
wersja	A medium
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni

Seria	SC-BS
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	30 mm
długość taśmy ścierniej	533 mm
Atrybut nazwy produktu	30×533 mm
Rodzaj produktu	Włókninowa taśma ścierna

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo	15-20 m/s	
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	10 m/s	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	10 m/s	P
Stal < 55 HRC	nadają się	10 m/s	H
Stal < 60 HRC	nadają się	10 m/s	H
Stal < 67 HRC	nadają się	10 m/s	H
INOX	nadają się	10 m/s	
Ti	nadają się	10 m/s	
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	10 m/s	K
CuZn	nadają się	10 m/s	N
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się	10 m/s	
drewniane	nadają się	10 m/s	
lakiery	nadają się	10 m/s	
uniw.	nadają się	10 m/s	
suchy	nadają się		

