



Latarka prętowa LED 230 V / 5 W IP54



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081253
GTIN	4007123629305
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Silnie świecąca, solidna latarka prętowa SMD-LED. Z obrotowym haczykiem i przewodem przyłączeniowym H05RN-F o długości 5 m.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

stopień ochrony IP: IP 54

Strumień światła: 420 lm

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 54
Strumień światła	420 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pobór mocy	5 W
napięcie znamionowe	230 V

Długość kabla przyłącza	5 m
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa prętowa