



Średnicówka mikrometryczna XT, zakres pomiarowy: 2-2,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

Ważne:

średnicówki XT **mierzą 2-punktowo.**

Opis techniczny

odczyt	0,002 mm
wymiar a	0 mm
standardowa głębokość pomiaru	9 mm
granica błędu	0,004 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20