



## Zestawy średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 2-3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe.** Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną stalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

#### Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

#### w dostawie:

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

#### Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

#### Ważne:

Zestaw śrub do mocowania wewnętrznego XT do **pomiaru 2-punktowego.**

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

liczba śrub mikrometrycznych: 2

liczba pierścieni nastawczych: 1

Ø pierścieni nastawczych: 2,5 mm

## Opis techniczny

liczba śrub mikrometrycznych	2
liczba pierścieni nastawczych	1
Ø pierścieni nastawczych	2,5 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 2-6 mm	011240 2-6
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 2,5-3 mm	428500 2,5-3
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 2-2,5 mm	428500 2-2,5
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 3 mm	484030 3