



Zestawy średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 3-6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną stalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

Ważne:

Zestaw śrub do mocowania wewnętrznego XT do **pomiaru 2-punktowego.**

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

liczba śrub mikrometrycznych: 3

liczba pierścieni nastawczych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 4,5 mm

Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	4,5 mm
liczba śrub mikrometrycznych	3
liczba pierścieni nastawczych	2
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 2-6 mm	011240 2-6
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 3-4 mm	428500 3-4
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 4 mm	484030 4
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 4-5 mm	428500 4-5
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 5 mm	484030 5
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 5-6 mm	428500 5-6