

Oprawki wytaczaków do głowic talerzowych, Typ A, Ø zaciskania: 25 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319162 25
GTIN	4251414900387
Klasa artykułu	38T

Opis**Wykonanie:**

Po raz pierwszy udało się w taki sposób zaprojektować uchwyt podstawowy, że możliwe jest jego zastosowanie na rewolwerach tarczowych i o osi pionowej. Niezależnie od mechanizmu wyrównującego.

System o strukturze modułowej.

Zalety:

- **Wszystkie narzędzia z bezpośrednim połączeniem IKZ.**
- **Ograniczenie kosztów dzięki efektywnemu magazynowaniu.**
- **Wyższa produktywność dzięki lepszemu pozycjonowaniu.**

wskazówka:

Odpowiedni do wytaczaków z amortyzacją drgań nr 264902– 264908, nr 264910– 264922 lub narzędzi z chwytem walcowym (np. wytaczaki VHM od Ø 10 mm).

długość L: 100 mm

Opis techniczny

Ø zaciskania	25 mm
długość L	100 mm

adapter

Typ A