

Oprawki wytaczaków do głowic gwiaździstych, Typ B H = 120, Ø zaciskania: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319173 20
GTIN	4251414900653
Klasa artykułu	38T

Opis

Wykonanie:

Po raz pierwszy udało się w taki sposób zaprojektować uchwyt podstawowy, że możliwe jest jego zastosowanie na rewolwerach tarczowych i o osi pionowej. Niezależnie od mechanizmu wyrównującego.

System o strukturze modułowej.

Zalety:

- **Wszystkie narzędzia z bezpośrednim połączeniem IKZ.**
- **Ograniczenie kosztów dzięki efektywnemu magazynowaniu.**
- **Wyższa produktywność dzięki lepszemu pozycjonowaniu.**

Zastosowanie:

Dzięki przebudowie pokrywy zamykającej możliwość stosowania w wersji prawo- i lewostronnej.

wskazówka:

Odpowiedni do wytaczaków z amortyzacją drgań nr 264902– 264908, nr 264910– 264922 lub narzędzi z chwytem walcowym (np. wytaczaki VHM od Ø 10 mm).

długość L: 80 mm

Opis techniczny

Ø zaciskania	20 mm
długość L	80 mm

uchwyt

Typ B H = 120