

## Oprawki wytaczaków do głowic gwiazdzistych, Typ B H = 120, Ø zaciskania: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319173 32
GTIN	4251414900707
Klasa artykułu	38T

### Opis

#### Wykonanie:

Po raz pierwszy udało się w taki sposób zaprojektować uchwyt podstawowy, że możliwe jest jego zastosowanie na rewolwerach tarczowych i o osi pionowej. Niezależnie od mechanizmu wyrównującego.

System o strukturze modułowej.

#### Zalety:

- **Wszystkie narzędzia z bezpośrednim połączeniem IKZ.**
- **Ograniczenie kosztów dzięki efektywnemu magazynowaniu.**
- **Wyższa produktywność dzięki lepszemu pozycjonowaniu.**

#### Zastosowanie:

Dzięki przebudowie pokrywy zamykającej możliwość stosowania w wersji prawo- i lewostronnej.

#### wskazówka:

Odpowiedni do wytaczaków z amortyzacją drgań nr 264902– 264908, nr 264910– 264922 lub narzędzi z chwytem walcowym (np. wytaczaki VHM od Ø 10 mm).

długość L: 128 mm

### Opis techniczny

Ø zaciskania	32 mm
długość L	128 mm

uchwyt

Typ B H = 120