

Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483914 1
GTIN	2050001864451
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowane (58 - 62 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od \varnothing 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od \varnothing 3,00 - na powierzchni czołowej. Od \varnothing 1,00 jedna strona sfazowana.

wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać **dotatkowo pożądaną \varnothing** , np. nr 483914 wielk. 5 **10,08**.

Opis techniczny

skok	0,01 mm
długość kołków pomiarowych	40 mm
wymiar nominalny	0,5 - 0,99 mm
Kalibracja	L5
norma	DIN 2269
Rodzaj produktu	Kołek kontrolny

Usługi

Kalibracja DAkkSSprawdzian wałeczkowy \varnothing maks. 20	028260 20
Kalibracjawałeczków pomiarowych \varnothing maks. 20	028240 20