

Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483914 3
GTIN	2050001864192
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowane (58 - 62 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od \varnothing 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od \varnothing 3,00 - na powierzchni czołowej. Od \varnothing 1,00 jedna strona sfazowana.

wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać **dotatkowo pożądaną \varnothing** , np. nr 483914 wielk. 5 **10,08**.

norma: DIN 2269

Kalibracja: M1

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 3 - 5,99 mm

skok: 0,01 mm

długość kołków pomiarowych: 70 mm

Opis techniczny

skok	0,01 mm
długość kołków pomiarowych	70 mm
zakres wyboru wymiaru nominalnego	3 - 5,99 mm
norma	DIN 2269
Kalibracja	M1
Rodzaj produktu	Kołek kontrolny

Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych Typ	018380
--------------------------------------	--------

Kalibracja DAkkS Sprawdzian wałeczkowy Typ

018650