



Ogrodniczki Przemysł, niebieski, Rozmiar odzieżowy DE: 46



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091431 46
GTIN	7330509385746
Klasa artykułu	04T

Opis

Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

Ogrodniczki z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszeń na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

Opis:

- **Kieszenie z patką.**
- **Kieszeń na nogach z kieszenią na komórkę i dokumenty oraz długopisy.**
- **Kieszeń boczna i na metrówkę.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **czarny/szary**, nr 091432.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: 65% poliestru
 skład tkaniny: 35% bawełny
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Pranie kolorów w 70°C

Opis techniczny

wielkość IT	C46
wielkość FR	40
wielkość UK	S
Rozmiar odzieżowy DE	46
wielkość US	S
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość NL	C46
Wielkość ES	C46
Wielkość SE	D96
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Pranie kolorów w 70°C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	niebieski

