



## Ogrodniczki Przemysł, niebieski, Rozmiar odzieżowy DE: 48



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091431 48
GTIN	7330509385753
Klasa artykułu	04T

### Opis

#### Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

**Ogrodniczki** z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszeń na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

#### Opis:

- **Kieszenie z patką.**
- **Kieszeń na nogach z kieszenią na komórkę i dokumenty oraz długopisy.**
- **Kieszeń boczna i na metrówkę.**

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

**Ogrodniczki**, kombinacja kolorów **czarny/szary**, nr 091432.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: 65% poliestru  
 skład tkaniny: 35% bawełny  
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m<sup>2</sup>  
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100  
 pranie: Pranie kolorów w 70°C

## Opis techniczny

wielkość FR	42
wielkość UK	M
wielkość US	M
wielkość IT	C48
Rozmiar odzieżowy DE	48
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość SE	D96
Wielkość ES	C48
Wielkość NL	C48
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m <sup>2</sup>
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Pranie kolorów w 70°C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	niebieski

