



## Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 40/4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628810 40/4
GTIN	4020772051068
Klasa artykułu	63Q

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Osadzony, z wymiennymi czopami.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 158 mm

regulowany rozstaw czopów a: 18 - 40 mm

Gwint czopu: M4

### Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	18 - 40 mm
największa Ø	40 mm
długość całkowita	158 mm
Ø nominalna czopu	4 mm
typ	764C
Gwint czopu	M4
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

