



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 80/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Osadzony, z wymiennymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 215 mm

regulowany rozstaw czopów a: 40 - 80 mm

Gwint czopu: M6

Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	40 - 80 mm
długość całkowita	215 mm
Ø nominalna czopu	4 mm
największa Ø	80 mm
typ	764C
Gwint czopu	M6
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Aksesoria

Skrzynka sortownicza z luźnymi czopami i nakrętkami, 20 elem.

628850