



Tool24 Smartline – system szaf Z przegródkami i pojemnikami, typ: S11M-EN



Dane zamówienia

Numer katalogowy	979000 S11M-EN
GTIN	4045197693709
Klasa artykułu	9SA

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów, umożliwiający magazynowanie i wydawanie narzędzi skrawających i montażowych, środków pomiarowych, artykułów BHP i wielu artykułów eksploatacyjnych oraz zarządzanie nimi. Systemy nadrzędne można rozbudować o dodatkowe szafy, stanowiące opcje (system podrzędny). Indywidualnie zamawiane pakiety oprogramowania pozwalają na dostosowanie tych systemów dokładnie do Państwa potrzeb.

Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów, do magazynowania narzędzi i wyposażenia oraz do zarządzania nim.

Zawartość:

przegrody i pojemniki: 10× 960310_4+18; 1×960330_3+14

Wyposażenie:

liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 1 szuflada techniczna
10×75 mm; 1×150 mm

w dostawie::

System Master: szafa do wydawania towarów z 11 szufladami 36x36 E, ekran dotykowy, skaner kodów kreskowych, PC z pakietem oprogramowania BASIC i przegródki. **System operacyjny w języku angielskim.**

w dostawie::

Ekran dotykowy 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem BASIC, system operacyjny w jęz. angielskim

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia magazynowa: 4 m²

wysokość: 1390 mm

szerokość: 717 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa szuflad: 612 mm

głębokość użytkowa szuflad: 612 mm

Opis techniczny

Powierzchnia magazynowa	4 m ²
Podział wewnątrz szuflady	36x36 E
wysokość	1390 mm
Liczba szuflad	11
szerokość użytkowa szuflad	612 mm
masa	249 kg
szerokość	717 mm
głębokość	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	612 mm
typ	S11M-EN
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003