

**Imadła centrujące, pneumatyczne, typ: 160****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360180 160
GTIN	4062406198732
Klasa artykułu	310

**Opis techniczny**

masa	12,2 kg
wysokość H	99,2 mm
maks. siła mocująca do	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm
maksymalna wydajność sprężonego powietrza	9 bar
skok mocowania	8,5 mm
szerokość szczęk A	104 mm