

HOLEX**Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe, Ø 115 mm, ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5284 80
GTIN	4062406201616
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

long life – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

Odpowiada 565284.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	115 mm

opis kształtu	skośne
zawartość	100
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe
Ziarnistość 80

565284 80