

HOLEX**Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe, Ø 150 mm, Ziarnistość: 60**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5286 60
GTIN	4062406201685
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

long life – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

Odpowiada 565286.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Opis techniczny

Ø tarczy	150 mm
Ø otworu	22,23 mm

opis kształtu	skośne
zawartość	100
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe
Ziarnistość 60

565286 60