

HOLEX**Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 125 mm, Ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5295 60
GTIN	4062406201753
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia **wysoką objętościową wydajność skrawania** i długą trwałość.

Odpowiada 565295

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Opis techniczny

opis kształtu	płaskie
Ø otworu	22,23 mm

zawartość	100
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko Ziarnistość 60	565295 60
--	-----------