


**HOLEX®****Tarcze ściernie mocowane na rzepy (A), 15 otworów, Ø 150 mm, ziarnistość: 500**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5779 500
GTIN	4062406201883
Klasa artykułu	52X

## Opis techniczny

Ø tarczy	150 mm
ziarnistość	500
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
liczba otworów odsysających	15
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

## Akcesoria

Talerze szlifierskie z PU Ø zewnętrzna 150 mm	567885 150
Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 147 mm	567990 147
Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 150 mm	567887 150