

**HOLEX®****Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania, Ø 76,2 mm, Porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5406 100
GTIN	4062406201982
Klasa artykułu	52X

**Opis techniczny**

wersja	A crs
Ø tarczy	76,2 mm
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

alerze szlifierskie gumowe, o  $\varnothing$  chwytu 6 mm twarde  $\varnothing$   
zewnątrzna 75 mm

554089 75

Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14 twarde  $\varnothing$ -  
zewnątrzna 75 mm

554088 75

Talerze szlifierskie gumowe z gwintem M14 twarde  $\varnothing$   
zewnątrzna 75 mm

554094 75

gumowy talerz szlifierski ze  $\varnothing$  chwytu 6 mm. miękkie  $\varnothing$   
zewnątrzna 75 mm

554091 75

gumowy talerz szlifierski, o  $\varnothing$  chwytu 6 mm. półtwarde  $\varnothing$   
zewnątrzna 75 mm

554093 75

Talerze szlifierskie gumowe,  $\varnothing$  chwytu 6 mm średnie  $\varnothing$   
zewnątrzna 75 mm

554092 75

Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego,  $\varnothing$  chwytu 6 mm  
 $\varnothing$  zewnątrznna 75 mm

554090 75