

**HOLEX®****Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania, Ø 76,2 mm, Porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5406 180
GTIN	4062406201999
Klasa artykułu	52X

**Opis techniczny**

Ø tarczy	76,2 mm
ziarnistość	średnie
wersja	A medium
porównanie ziarnistości	180
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

alerze szlifierskie gumowe, o $\varnothing$ chwytu 6 mm twarde $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554089 75
Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, $\varnothing$ chwytu 6 mm $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554090 75
gumowy talerz szlifierski ze $\varnothing$ chwytu 6 mm. miękkie $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554091 75
gumowy talerz szlifierski, o $\varnothing$ chwytu 6 mm. półtwarde $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554093 75
Talerze szlifierskie gumowe, $\varnothing$ chwytu 6 mm średnie $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554092 75
Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14 twarde $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554088 75
Talerze szlifierskie gumowe z gwintem M14 twarde $\varnothing$ zewnętrzną 75 mm	554094 75