

**HOLEX®****Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania, Ø 50,8 mm, Porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5405 100
GTIN	4062406201951
Klasa artykułu	52X

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	100
Ø tarczy	50,8 mm
ziarnistość	zgrubne
wersja	A crs
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	23000 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

alerze szlifierskie gumowe, o  $\varnothing$  chwytu 6 mm twarde  $\varnothing$   
zewnątrzna 50 mm

554089 50

gumowy talerz szlifierski ze  $\varnothing$  chwytu 6 mm. miękkie  $\varnothing$   
zewnątrzna 50 mm

554091 50

Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego,  $\varnothing$  chwytu 6 mm  
 $\varnothing$  zewnętrzną 50 mm

554090 50

Talerze szlifierskie gumowe,  $\varnothing$  chwytu 6 mm średnie  $\varnothing$   
zewnątrzna 50 mm

554092 50

gumowy talerz szlifierski, o  $\varnothing$  chwytu 6 mm. półtwarde  $\varnothing$   
zewnątrzna 50 mm

554093 50