

**HOLEX****Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania, Ø 76,2 mm, Porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5406 280
GTIN	4062406202002
Klasa artykułu	GGN

**Opis****Wykonanie:**

System **szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

Odpowiada 554053.

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. od nr 573510.

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobne

Ø tarczy	76,2 mm
wersja	A vfn
zawartość	150
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Płótno ściernie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		

uniw.	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się

## Akcesoria

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm półtwardy średnica zewnętrzna 75 mm	554093 75
Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm twardy Ø zewnętrzna 75 mm	554089 75
Talerze szlifierskie gumowe z gwintem M14 twarde Ø zewnętrzna 75 mm	554094 75
Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14 twarde Ø- zewnętrzna 75 mm	554088 75
Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm średni Ø zewnętrzna 75 mm	554092 75
Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm Ø zewnętrzna 75 mm	554090 75
Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm miękki Ø zewnętrzna 75 mm	554091 75
Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania porównanie ziarnistości 280	554053 280