

**Garant****Oprawki miedzowe eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 19/3,1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273562 19/3,1
GTIN	4062406202644
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**Zastosowanie:**

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

**Pasuje do:**

Uchwyt nr 274093 albo 319132 – 319133 (uchwyt VDI).

**Część zamienna:**

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.

Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**Opis techniczny**

wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	19 mm
Szerokość skrawania W	3,1 mm
Seria	Eco
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	45 mm
długość całkowita L	86 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki