

**Garant****Oprawki miedzowe eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/4,1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**Zastosowanie:**

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

**Pasuje do:**

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

**Część zamienna:**

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.

Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	4,1 mm
Seria	Eco
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	32 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	110 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki