

**Garant****Oprawki miedzowe eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/3,1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273564 26/3,1
GTIN	4062406202750
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

**Zastosowanie:**

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

**Pasuje do:**

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

**Część zamienna:**

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.

Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**Opis techniczny**

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	75 mm
Seria	Eco
Szerokość skrawania W	3,1 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
długość całkowita L	110 mm
rodzaj zastosowania	neutralne

chłodzenie wewnętrzne	tak
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki