

Garant**Oprawki miedzowe eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 19/3,1mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273564 19/3,1 |
| GTIN | 4062406202736 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyt nr 274093 albo 319132 – 319133 (uchwyt VDI).

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.

Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Seria | Eco |
| wysokość przecinaka h ₅ | 19 mm |
| do maks. Ø obrabianego przedmiotu | 45 mm |
| Szerokość skrawania W | 3,1 mm |
| długość całkowita L | 86 mm |
| rodzaj zastosowania | neutralne |

| | |
|-----------------------------|------------|
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Klucz systemowy | tak |
| możliwość wcinania osiowego | nie |
| Rodzaj produktu | Przecinaki |