

**Szlifierki taśmowe pneumatyczne Dynafile®, oznaczenie producenta: 14000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079551 14000
GTIN	616026140004
Klasa artykułu	03R

**Opis****Wykonanie:**

urządzenia do różnych zastosowań, z **regulowaną prowadnicą taśmy szlifierskiej**, **dokładnym ruchem prostoliniowym** i wymiennym **ramieniem stykowym** do obróbki z zastosowaniem koła stykowego lub powierzchni dociskowej. Osłona taśmy szlifierskiej wykonana z tworzywa kompozytowego umożliwia **szybką i łatwą wymianę taśmy**. **Chłodzenie taśmy szlifierskiej** powietrzem odlotowym zwiększa trwałość taśmy. Chwył przestawny. **Dynafile®**, solidna, uniwersalna szlifierka taśmowa.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

**w dostawie::**

Z koniecznymi złączkami 1 ramię stykowe, taśma ścierna 13×610 mm.

**wskazówka:**

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynafile® na zapytanie lub w naszym sklepie internetowym.

Opakowanie: Walizka transportowa

szereg modelu: Dynafile

moc przekazywana: 379 W

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 876 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" NPT cal

szerokość taśmy: 3–4; 6; 13 mm

## Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
szerokość taśmy	3–4; 6; 13 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	77 dB(A)
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	876 l/min
oznaczenie producenta	14000
masa	1,4 kg
moc przekazywana	379 W
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
szereg modelu	Dynafite
długość linki	610 mm
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" NPT cal
Opakowanie	Walizka transportowa

## Akcesoria

Ramiona stykowe do Dynafite® oznaczenie producenta 11213	079559 11213
Ramiona stykowe do Dynafite® oznaczenie producenta 11216	079559 11216
Ramiona stykowe do Dynafite® oznaczenie producenta 11218	079559 11218
Ramiona stykowe do Dynafite® oznaczenie producenta 11219	079559 11219
Ramiona stykowe do Dynafite® oznaczenie producenta 11231	079559 11231
Ramiona stykowe do Dynafite® oznaczenie producenta 11232	079559 11232