

Garant**Przyrząd termoskurczowy, Typ: SU1/US****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

Przyrząd zaciskowy ze zintegrowanym chłodzeniem powietrznym w miejscu obkurczania.
Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia termokurczliwego 500 mm.
Miejsce do odkładania krążków wymiennych.
Przyrząd termoskurczowy GARANT SU1.

Zastosowanie:

- **Do niezależnego od zarysu chłodzenia powietrznego.** </Do zaciskania i luzowania termokurczliwego chwytów z węglików spiekanych i ze stali narzędziowej.
- **Zakres zaciskania \varnothing 3 – 32 mm.**

w dostawie::

- **4 tarcze wymienne \varnothing 3-32 mm nr 354240**
- **pierścień zaciskowy**
- **1 para rękawic żaroodpornych.**

Wyp. dodatkowe:

- **Odpowiednia podstawa nr. 354291.**
- **Krążki wymienne nr 354240.**
- **Uchwyty narzędziowe nr 354225 – 354227.**
- **Adaptory do chłodzenia powietrzem nr 354235 – 354236.**
- **Zespół chłodzenia nr 354215 CU1.**

szerokość: 700 mm

wysokość: 986 mm
 głębokość: 533 mm
 przyłącze: 3/PE-AC-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
 moc: 11 kW
 masa: 45 kg

Opis techniczny

masa	45 kg
wysokość	986 mm
moc	11 kW
szerokość	700 mm
głębokość	533 mm
Seria	SU1
przyłącze	3/PE-AC-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Przyrząd termoskurczowy

Akcesoria

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm	354265 3-5
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 20-32 mm	354240 20-32
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 4 mm	354268 4
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 18-20 mm	354260 18-20
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50 SK	354225 50
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Szafka dolna	354290
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354265 10-12
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 5 mm	354268 5

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354260 10-12
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Szafka dolna do przyrządu zaciskowego szerokość 1500 mm	354291 1500
Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą rozmiar rękawic 8	094645 8
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 8 mm	354268 8
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 3 mm	354268 3
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354260 6-8
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 10 mm	354268 10
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354265 6-8
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 3-5 mm	354240 3-5
Półwyrób wkładki chłodzącej	354279
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 14-16 mm	354260 14-16
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 12 mm	354268 12

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm	354260 3-5
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 6 mm	354268 6
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 40 SK	354225 40
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 25-32 mm	354260 25-32
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 30 SK	354225 30
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12