

Garant**Zespoły chłodzenia, Typ: CU1/US****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

- Miejsce do odkładania wkładów chłodzących.
- Wersja Stand-Alone.
- 2 × chłodnice kontaktowe z prowadzeniem wymuszonym (ochrona przed uszkodzeniem narzędzi!).

Zastosowanie:

- Do chłodzenia zależnego od zarysu.

w dostawie::

- Wraz z aktywną chłodnicą.
- 5 wkładów chłodzących Ø 6–32 mm nr 354260.

Wyp. dodatkowe:

- odpowiednia szafka dolna nr 354290
- wkładki chłodzące nr 354260-354279 w spisie części zamiennych.

wskazówka:

Do uruchomienia chłodnicy aktywnej potrzeba 1,4 litra glikolu etylowego (np. Glysantin G48).

szerokość: 430 mm

wysokość: 902 mm

głębokość: 533 mm

masa: 39 kg

szerokość chłodnicy aktywnej: 413 mm

wysokość chłodnicy aktywnej: 415 mm

Opis techniczny

wysokość chłodnicy aktywnej	415 mm
moc chłodnicy aktywnej	0,47 kW
głębokość	533 mm
szerokość	430 mm
głębokość chłodnicy aktywnej	283 mm
wysokość	902 mm
szerokość chłodnicy aktywnej	413 mm
masa	39 kg
przyłącze chłodnicy aktywnej	2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
masa chłodnicy aktywnej	22 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Akcesoria do przyrządu termoskurczowego

Akcesoria

Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 5 mm	354268 5
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 3 mm	354268 3
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354260 10-12
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm	354265 6-8
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Półwyrób wkładki chłodzącej	354279
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 63 PSC	354227 63

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 18-20 mm	354260 18-20
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 25-32 mm	354260 25-32
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 32 HSK	354226 32
Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 10-12 mm	354265 10-12
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 6 mm	354268 6
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 40 SK	354225 40
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 8 mm	354268 8
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 40 PSC	354227 40
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 80 HSK	354226 80
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 50 PSC	354227 50
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50 SK	354225 50
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 63 HSK	354226 63
Szafka dolna	354290
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 30 SK	354225 30
Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 10 mm	354268 10
	354227 30

Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 30 PSC

Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 40 HSK

354226 40

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 14-16 mm

354260 14-16

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 20-32 mm

354240 20-32

Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 50 HSK

354226 50

Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 4 mm

354268 4

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm

354265 3-5

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 3-5 mm

354260 3-5

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm

354240 12-20

Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm

354236 22,1-32

Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 100 HSK

354226 100

Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Wkładki chłodzące 4,5° dla Ø mocowania D1 6-8 mm

354260 6-8

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 3-5 mm

354240 3-5

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm

354235 22,1-32

Wkładki chłodzące 3° dla Ø mocowania D1 12 mm

354268 12