

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
kod ISO uchwytu	SCACR/L 1010M06
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	10 mm
Wielkość chwytu	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269021 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500