

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/06mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260014 12/06 |
| GTIN | 4045197797544 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| śruby mocujące | 269021 1 |
| kod ISO uchwytu | SCACR/L 1212M06 |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 12 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. |
| długość główki L ₁ | 12 mm |
| Wielkość chwytu | 12 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |
| wielk. płytki | 6 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Śruby mocujące Typ 1 | 269021 1 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |