

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
długość całkowita L	150 mm
śruby mocujące	269021 1
długość główki L <sub>1</sub>	10 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	10 mm
Wielkość chwytu	10 mm
kod ISO uchwytu	SCACR/L 1010M06
wielk. płytki	6 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500