

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	16 mm
Wielkość chwytu	16 mm
śruby mocujące	269021 1
długość całkowita L	150 mm
wielk. płytki	6 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
kod ISO uchwytu	SCACR/L 1616M06
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500