

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	SCACR/L 1212M09
długość główki L ₁	12 mm
śruby mocujące	269021 2
Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500