

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDACR/L 0808M07
wielk. płytki	7 mm
Wielkość chwytu	8 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	8 mm
śruby mocujące	269021 1
długość główki L ₁	12,7 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500