

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
śruby mocujące	269021 2
kod ISO uchwytu	SDACR/L 1212M11
długość główki L ₁	18 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500