

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 mm
długość główki L ₁	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SDACR/L 1616M11
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269021 2
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500