

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260299 8/07
GTIN	4045197797902
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269021 1
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDACR/L 0808M07
długość całkowita L	150 mm
długość główki L <sub>1</sub>	12,7 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	8 mm
wielk. płytki	7 mm
Wielkość chwytu	8 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500