

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269021 1
Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDACR/L 1010M07
Wielkość chwytu	10 mm
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	15 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500