

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269021 1
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SDACR/L 1616M07
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500